

**Diepteschuifmaat met dubbele haak, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418520 300
GTIN	4045197203748
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Liniaal en nonius mat verchroomd, met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen.

Toepassing:

Universeel voor dieptemetingen, afstanden, uitsparingen en insteken – vooral ook in boringen. Let op afstand a.

Technische beschrijving

Noniuslengte	39 mm
Verdeling	1/20 mm
Doorsnede liniaal	10×3 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Haakmaat a	23 mm
Bruglengte	100 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Kalibratie	A2
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 300 mm	021220 300
DAkKS-kalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 300 mm	021230 300