

**Kleine meettafel, Type: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442934 80
GTIN	4045197551269
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouders. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Meetklokopname Ø 8 mm.

Meetvlak met stofgroeven. Robuuste uitvoering zonder fijninstelling.

Vlakheid ≤ 5 µm.

Kalibratie: D1

Uitsteeklengte: 60 mm

Meethoogte maximaal: 110 mm

Zuil-Ø: 24,4 mm

Tafel lengte: 80 mm

Tafel breedte: 80 mm

Totale hoogte: 210 mm

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	60 mm
Tafel breedte	80 mm
Gewicht	2,5 kg

Meethoogte maximaal	110 mm
Zuil-Ø	24,4 mm
Tafel lengte	80 mm
Totale hoogte	210 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibratie	D1
Producttype	Kleine meettafel

Dienstverlening

Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	016220 400X400
Merken Laseropschrift Type	018940