



Hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 300mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 443805 300 |
| GTIN | 4045197204714 |
| Artikelklasse | 42D |

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele voet met geslepen onderkant. Aflezing 0,02 mm met fijninstelling. De afschrijfnaald is **HM-uitrust.** Met verstelbare liniaal, loep en vastzetschroef.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------------|
| Kalibratie | E1 |
| Voetbreedte | 90 mm |
| Afschrijfhoogte | 300 mm |
| Voetlengte | 135 mm |
| Zuildoorsnede | 28×9 mm |
| Nonius | 1/50 mm |
| Maximale afwijking | 0,06 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Meettechniek | analoog |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 300 mm | 024640 300 |
| KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm | 024630 300 |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Type R | 443816 R |
| Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Type E | 443816 E |