

**Afrolbokken, paar, Voor punthoogte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443160 100
GTIN	4030234000367
Artikelklasse	46K

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.

**T.b.v.:**

rondlooptestbank nr. 443000 gr. 100 en 150.

**Technische beschrijving**

Breedte groefstuk h6	12 mm
Ø-Bereik	2 - 60 mm
maximale belastbaarheid per paar	30 kg
Producttype	Afrolbok