



Digitale universele diepteschuifmaat, Meetbereik: 800mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418770 800
GTIN	2050001670892
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele universele diepteschuifmaat met verwisselbare meetinserts. Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Meetvlakken ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Diepteschuifmaat, meetinsert met dubbele haak nr. 418772 maat A, 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948. Meetinserts nr. 418772. Meetbrug nr. 418774.

Technische beschrijving

Doorsnede liniaal	12x4 mm
Meetbereik	0 - 800 mm
Bruglengte	150 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aflezingsomschakelaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelaar	0,01 mm
Maximale afwijking	0,04 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 1000 mm	021220 1000
DAkkS-kalibratie Diepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 1000 mm	021230 1000

Accessoires

Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 Bruglengte 600 mm	418774 600
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 Bruglengte 500 mm	418774 500
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type A	418772 A
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type D	418772 D
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type C	418772 C
Meetinsert voor diepteschuifmaat nr. 418770 Type B	418772 B

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 Bruglengte 400 mm	418774 400