

Mitutoyo**Digitaal hoogteteel- en afschrijffapparaat, Afschrijffhoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445152 1000
GTIN	4946368583341
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Werkt op batterijen - zeer laag stroomverbruik. Waardeopslagtoets – Het meetresultaat kan met één druk op de knop worden opgeslagen. Alle belangrijke delen zijn gehard. Grote stabiliteit door twee parallel naast elkaar staande, geharde meetzuilen met ingefreesde vertanding aan de binnenkant (maat 1000 met 3 meetzuilen). **2 preset-waarden** maken het opslaan van referenties mogelijk (bijv. graniëten plaat en werkstuk). **Afschrijffnaald HM-uitgerust.** Zware voet met geharde en gelepte zool. Aan de achterkant van de displaybehuizing bevinden zich een zwengel voor de snelafstelling en een kartelwiel voor de fijninstelling.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afdekhoes, 1 HM-afschrijffnaald nr. 443510.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 445180 voor het opnemen van meetklokken en zwenktasters, centreerhulpstuk nr. 445250, hoekmeter nr. 453500, houder nr. 453520 en signaalkabel nr. 497080.

Technische beschrijving

Voetbreedte	150 mm
-------------	--------

Afschrijfhoogte	1000 mm
Voetlengte	250 mm
Maximale afwijking	0,07 mm
Aflezing	0,005 mm
Batterijlevensduur ca.	3500 h
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 1000 mm	024640 1000

Accessoires

Universele hoekmeter met loep Lengte liniaal 150 mm	453500 150
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Universele hoekmeter met loep Lengte liniaal 500 mm	453500 500
Aansluitkabel Type D2	497080 D2

Vierkanthouder	445180
Universele hoekmeter met loop Lengte liniaal 300 mm	453500 300
Zender Type S1	498966 S1
Houder voor het vastklemmen van de hoekmeter	453520
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 200 mm	443510 200
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm	443510 300