

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 2824400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375300 2824400
GTIN	4020772081126
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Compleet**, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

Hoogte k	18 mm
Draadlengte b	240 mm
Steenbreedte e	44 mm
Nominale T-groefmaat	28 mm
smalle steenbreedte a	27,7 mm
Schroefdraad G	M24
Lengte L	400 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

