

**Mahr****Digitaal hoogteteel- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang,  
Afschrijfhoogte: 350mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445000 350
GTIN	4059192016807
Artikelklasse	43B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Contrastrijk, 12 mm hoog LCD-display. Ergonomische, stabiele voet met geharde en gelepte zool voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven. Slede en liniaal van gehard, roestvrij staal. Groot handwiel voor positioneren en meten. Extra **fijninstelling en vastzetschroef**.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 445002.

**Accessoires:**

Houder voor zwenktasters en meetklokken nr.445004, signaalkabelnr.498940.

**Technische beschrijving**

Voetlengte	180 mm
Voetbreedte	98 mm
Gewicht	4,8 kg
Zuildoorsnede	35×15 mm
Afschrijfhoogte	350 mm
Maximale afwijking	0,04 mm

Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

## Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust	445002
Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Type USB2	498938 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975