

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 1616160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375300 1616160
GTIN	4020772080990
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Compleet**, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

smalle steenbreedte a	15,7 mm
Nominale T-groefmaat	16 mm
Draadlengte b	100 mm
Hoogte k	9 mm
Steenbreedte e	25 mm
Schroefdraad G	M16
Lengte L	160 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

