



T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 222080



Bestelgegevens

Bestelnummer	375300 222080
GTIN	4020772081058
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

Standaarduitvoering, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Levering:

Compleet, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Technische beschrijving

smalle steenbreedte a	21,7 mm
Steenbreedte e	35 mm
Hoogte k	14 mm
Nominale T-groefmaat	22 mm
Draadlengte b	55 mm
Schroefdraad G	M20
Lengte L	80 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

