



Digitale diepteschuifmaat, Meetbereik: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418802 500
GTIN	4045197528896
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar digitaal display. Optimale glijeigenschappen dankzij **dubbele prismageleiding**. Meetbrug van aluminium voorzien van harde coating, met twee 90° versprongen boringen (M2,5) voor opname van de meetinserts.

Levering:

Inclusief meettaster nr.434900 maat2, 3meetbruggen (150, 300 en 450 mm), 1batterij nr.081560 maat LR44 en testrapport producent.

Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 – 434915 met schroefdraad M2,5.

Technische beschrijving

Doorsnede liniaal	23,5 × 9 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 500 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR44
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding

Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500

Accessoires

Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4

Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 17	434900 17
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 39	434900 39
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Hardmetalen taster Type 2	434910 2

Stalen taster Type 14/20

434900 14/20