



## T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 1212160



### Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 375300 1212160 |
| GTIN          | 4020772081508  |
| Artikelklasse | 35A            |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Levering:

**Compleet**, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

#### Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

### Technische beschrijving

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Draadlengte b         | 100 mm    |
| Steenbreedte e        | 18 mm     |
| Hoogte k              | 7 mm      |
| Nominale T-groefmaat  | 12 mm     |
| smalle steenbreedte a | 11,7 mm   |
| Schroefdraad G        | M12       |
| Lengte L              | 160 mm    |
| Type                  | 787       |
| Producttype           | Groefbout |

