

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) los, Type: 8850****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 375305 8850   |
| GTIN          | 4020772080372 |
| Artikelklasse | 35A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

**Accessoires:**

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominale T-groefmaat  | 8 mm   |
| Steenbreedte e        | 13 mm  |
| Draadlengte b         | 35 mm  |
| smalle steenbreedte a | 7,7 mm |
| Hoogte k              | 6 mm   |
| Schroefdraad G        | M8     |
| Lengte L              | 50 mm  |
| Type                  | 787    |

Producttype

Groefbout