



## Digitale diepteschuifmaat, Meetbereik: 800mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 418802 800    |
| GTIN          | 4045197529107 |
| Artikelklasse | 42A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Goed afleesbaar digitaal display. Optimale glijeigenschappen dankzij **dubbele prismageleiding**. Meetbrug van aluminium voorzien van harde coating, met twee 90° versprongen boringen (M2,5) voor opname van de meetinserts.

#### Levering:

Inclusief meettaster nr.434900 maat2, 3meetbruggen (150, 300 en 450 mm), 1batterij nr.081560 maat LR44 en testrapport producent.

#### Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 – 434915 met schroefdraad M2,5.

### Technische beschrijving

|   |                 |
|---|-----------------|
| Meetbereik                                | 0 - 800 mm      |
| Kalibratie                                | A1              |
| Doorsnede liniaal                         | 23,5 × 9 mm     |
| Aflezing omschakelbaar                    | 0,0005 inch     |
| Aflezing omschakelbaar                    | 0,01 mm         |
| Maximale afwijking                        | 0,06 mm         |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 LR44     |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1               |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Norm                   | Fabrieksnorm                 |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch                    |
| Meettechniek           | Digitaal                     |
| Testrapport            | Testrapport van de producent |
| Verpakking             | stevige box                  |
| Producttype            | Diepteschuifmaat             |

### Dienstverlening

|  |             |
|--|-------------|
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten<br>Maximaal meetbereik 1000 mm       | 021000 1000 |
| DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten<br>Maximaal meetbereik 1000 mm | 021010 1000 |

### Accessoires

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Stalen taster Type 29/10     | 434900 29/10 |
| Stalen taster Type 18/5      | 434900 18/5  |
| Stalen taster Type 17        | 434900 17    |
| Hardmetalen taster Type 18/1 | 434910 18/1  |
| Stalen taster Type 14/15     | 434900 14/15 |
| Stalen taster Type 18/2      | 434900 18/2  |
| Hardmetalen taster Type 17   | 434910 17    |
| Stalen taster Type 30/10     | 434900 30/10 |
| Stalen taster Type 2         | 434900 2     |
| Stalen taster Type 14        | 434900 14    |
| Stalen taster Type 14/20     | 434900 14/20 |
| Stalen taster Type 16        | 434900 16    |
| Stalen taster Type 20        | 434900 20    |
| Hardmetalen taster Type 18/2 | 434910 18/2  |
| Stalen taster Type 11/20     | 434900 11/20 |

|  |              |
|--|--------------|
| Hardmetalen taster Type 18/4                   | 434910 18/4  |
| Stalen taster Type 13                          | 434900 13    |
| Stalen taster Type 11                          | 434900 11    |
| Hardmetalen taster Type 18/3                   | 434910 18/3  |
| Stalen taster Type 28                          | 434900 28    |
| Stalen taster Type 24                          | 434900 24    |
| Hardmetalen taster Type 10                     | 434910 10    |
| Hardmetalen taster Type 11                     | 434910 11    |
| Stalen taster Type 39                          | 434900 39    |
| Stalen taster Type 14/30                       | 434900 14/30 |
| Robijntaster Type 2                            | 434915 2     |
| Stalen taster Type 18/1                        | 434900 18/1  |
| Hardmetalen taster Type 18/6                   | 434910 18/6  |
| Stalen taster Type 11/30                       | 434900 11/30 |
| Stalen taster Type 11/35                       | 434900 11/35 |
| Stalen taster Type 18/3                        | 434900 18/3  |
| Stalen taster Type 11/25                       | 434900 11/25 |
| Hardmetalen taster Type 16                     | 434910 16    |
| Stalen taster Type 10                          | 434900 10    |
| Stalen taster Type 18/6                        | 434900 18/6  |
| Hardmetalen taster Type 14                     | 434910 14    |
| Hardmetalen taster Type 18/5                   | 434910 18/5  |
| Stalen taster Type 15                          | 434900 15    |
| Stalen taster Type 11/15                       | 434900 11/15 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44 | 081560 LR44  |
| Hardmetalen taster Type 2                      | 434910 2     |
| Stalen taster Type 12                          | 434900 12    |
| Stalen taster Type 14/40                       | 434900 14/40 |
| Stalen taster Type 18/4                        | 434900 18/4  |

Stalen taster Type 29/20

434900 29/20