

Mitutoyo

Digitaal hoogtmeet- en afschrijfapparaat met signaaltaster, Afschrijfhoogte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	445222 600
GTIN	2050001062307
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Werkt op batterijen - zeer laag stroomverbruik.

Waardeopslagtoets – het meetresultaat kan met één druk op de knop worden opgeslagen. Alle belangrijke delen zijn gehard. Grote stabiliteit door twee parallel naast elkaar staande, geharde meetzuilen met ingefreesde vertanding aan de binnenkant (maat 1000 met 3 meetzuilen).

2 preset-waarden maken het opslaan van referenties mogelijk (bijv. granieten plaat en werkstuk).

Afschrijfnaald HM-uitgerust. Zware voet met geharde en gelepte zool. Aan de achterkant van de displaybehuizing bevinden zich een zwengel voor de snelafstelling en een kartelwiel voor de fijninstelling.

Extra **met signaaltaster**. Zeer geschikt voor absolute metingen, vergelijkingsmetingen en het meten van kettingmaten.

Toepassing:

Bij contact met het meetvlak geeft de taster een akoestisch signaal. De meetwaarde wordt ook bij verder bewegen van de taster (2 mm vrije slag) vastgehouden, eenvoudig te hanteren. **Met de tasterkop-Ø wordt automatisch rekening gehouden.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afdekhoes, 1 HM-afschrijfnaald nr. 445230, 1 signaaltaster.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 445180 voor het opnemen van meetklokken en zwenktasters, centreerhulpstuk nr. 445250, hoekmeter nr. 453500, houder nr. 453520 en signaalkabel nr. 497080.

Technische beschrijving

Voetbreedte	120 mm
Voetlengte	180 mm
Afschrijfhoogte	600 mm
Maximale afwijking	0,04 mm
Aflezing	0,005 mm
Batterijlevensduur ca.	3500 h
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust	445230
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2

Universele hoekmeter met loep Lengte liniaal 300 mm	453500 300
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Universele hoekmeter met loep Lengte liniaal 500 mm	453500 500
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Houder voor het vastklemmen van de hoekmeter	453520
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Universele hoekmeter met loep Lengte liniaal 150 mm	453500 150
Zender Type S1	498966 S1
Vierkanthouder	445180