



Hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443805 600
GTIN	4045197326843
Artikelklasse	42D

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele voet met geslepen onderkant. Aflezing 0,02 mm met fijninstelling. De afschrijfnaald is **HM-uitrust.** Met verstelbare liniaal, loep en vastzetschroef.

Technische beschrijving

Voetlengte	175 mm
Zuildoorsnede	35×12 mm
Voetbreedte	120 mm
Kalibratie	E1
Afschrijfhoogte	600 mm
Nonius	1/50 mm
Maximale afwijking	0,06 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
DAkKS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 1000 mm	024640 1000

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Type E	443816 E
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Type R	443816 R