

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 1816125****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 375300 1816125 |
| GTIN          | 4020772084417  |
| Artikelklasse | 35A            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Compleet**, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steenbreedte e        | 28 mm     |
| Nominale T-groefmaat  | 18 mm     |
| Draadlengte b         | 85 mm     |
| smalle steenbreedte a | 17,7 mm   |
| Hoogte k              | 10 mm     |
| Schroefdraad G        | M16       |
| Lengte L              | 125 mm    |
| Type                  | 787       |
| Producttype           | Groefbout |

