



## T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 2220315



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375300 2220315
GTIN	4020772081089
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Levering:

**Compleet**, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

#### Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

### Technische beschrijving

Steenbreedte e	35 mm
Hoogte k	14 mm
smalle steenbreedte a	21,7 mm
Draadlengte b	190 mm
Nominale T-groefmaat	22 mm
Schroefdraad G	M20
Lengte L	315 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

