

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 1614160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375300 1614160
GTIN	4020772080952
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

Standaarduitvoering, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Levering:

Compleet, met extra sterke onderlegschild nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	16 mm
Draadlengte b	100 mm
smalle steenbreedte a	15,7 mm
Steenbreedte e	25 mm
Hoogte k	9 mm
Schroefdraad G	M14
Lengte L	160 mm
Type	787
Producttype	Groefbout

