

**HOLEX****Digitaal hoogteteel- en afschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443850 300
GTIN	4045197204745
Artikelklasse	42D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale hoogteteel- en afschrijfapparaten met fijninstelling. Zware voet met geslepen zool. Goed afleesbaar LCD-display. Afschrijfnaald HM-uitgerust.

**Functie:**

Nulstelling in elke positie. Waardeopslagfunctie (HOLD).ABS / INC / TOL en SET.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443851.

**Technische beschrijving**

Voetbreedte	90 mm
Voetlengte	135 mm
Afschrijfhoogte	300 mm
Gewicht	2,1 kg
Zuildoorsnede	23x6,1 mm
Maximale afwijking	0,05 mm

Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

## Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 300 mm	024640 300

## Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm	443851 300
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 600 mm	443851 600
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357