

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) los, Type: 101063****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375305 101063
GTIN	4020772080396
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

**Accessoires:**

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

**Technische beschrijving**

Steenbreedte e	15 mm
Hoogte k	6 mm
smalle steenbreedte a	9,7 mm
Draadlengte b	45 mm
Nominale T-groefmaat	10 mm
Schroefdraad G	M10
Lengte L	63 mm
Type	787

Producttype

Groefbout