

HOLEX**Digitaal hoogteteel- en afschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443850 600
GTIN	4045197204752
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale hoogteteel- en afschrijfapparaten met fijninstelling. Zware voet met geslepen zool. Goed afleesbaar LCD-display. Afschrijfnaald HM-uitgerust.

Functie:

Nulstelling in elke positie. Waardeopslagfunctie (HOLD).ABS / INC / TOL en SET.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443851.

Technische beschrijving

Afschrijfhoogte	600 mm
Voetbreedte	120 mm
Zuildoorsnede	30,9×10,7 mm
Voetlengte	180 mm
Gewicht	3,4 kg
Maximale afwijking	0,07 mm

Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm	443851 300
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 600 mm	443851 600
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357