

Mitutoyo**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 200-225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Vanaf maat 100–125, gelakte gegoten beugel.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spoed van de spindel	1/50 mm
Meetbereik	200 - 225 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Kalibratie	B2

Maximale afwijking	4 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 500 mm	022050 500
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 300 mm	022040 300