

Garant**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommel-Ø	19 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Gevoeligheidsratel	ja

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100