

**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	2 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100