

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat, Meetbereik: 250-275mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420500 250-275
GTIN	4946368215037
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Vanaf maat 100–125, gelakte gegoten beugel.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Aflezings	0,01 mm
Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Meettrommel-Ø	18 mm
Spoed van de spindel	1/50 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	250 - 275 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibratie	B2

Maximale afwijking	5 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 500 mm	022050 500
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 300 mm	022040 300