

Mitutoyo**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 420500 0-25 |
| GTIN | 4946368385624 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Vanaf maat 100–125, gelakte gegoten beugel.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------|
| Meetbereik | 0 - 25 mm |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm |
| Meettrommel-Ø | 18 mm |
| Spoed van de spindel | 1/50 mm |
| Spindel-Ø | 6,35 mm |
| Uitvoering meetvlak | HM-uitgerust |
| Aflezing | 0,01 mm |
| Kalibratie | B1 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Maximale afwijking | 2 µm |
| Norm | DIN 863 |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Beugelschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm | 022000 25 |
| DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm | 022010 100 |