

## 3D-Kantentaster met signaallampje lang, Opspanschacht-Ø: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	359078 20
GTIN	4260192270520
Artikelklasse	38D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verend gelagerde tasterkogel beschermt het apparaat tegen beschadiging als te sterk wordt aangezet.

Belaste onderdelen gehard en geslepen.

Tastnauwkeurigheid  $\pm 0,005$  mm.

#### Functie:

Bij **contact van tasterkogel** en **metalen werkstuk** laten batterijen het lampje branden = herkennen van het referentiepunt.

#### Toepassing:

- **Uitlijnen van werkstukreferentievlakken of -zijden.**
- **Bepalen van boringsmiddelpunten, centrisch t.o.v. de werkspindel.**

Bij het aantasten in Z-as moet de referentielengte in het instelapparaat worden bepaald en moet hiermee rekening worden gehouden.

#### Levering:

Inclusief speciale batterij nr. 081560 A23.

Tasterkogel-Ø: 10 mm

Totale lengte: 167 mm

### Technische beschrijving

Totale lengte	167 mm
Opspannschacht-Ø	20 mm
Tasterkogel-Ø	10 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 A23
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taster

---

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype A23	081560 A23
---	------------