

 Mahr**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	17,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	4 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25