

Mahr**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Aflezings	0,01 mm
Meetbereik	25 - 50 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettrommel-Ø	17,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	4 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------