

Mitutoyo**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Meettrommel-Ø	18 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Gewicht	0,3 kg
Kalibratie	B1

Maximale afwijking	2 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100