

## Kantentaster, Tasterkop-Ø: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	359000 10
GTIN	4045197350237
Artikelklasse	38D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een **uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm** mogelijk.

Alle delen geheel gehard en geslepen.

#### Uitvoering promotietekst:

**Uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm.**

#### Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.

Toerental van spindel ca. 600 1/min.

#### Toepassing promotietekst:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of zijden. Toerental van spindel ca. 600 1/min.

### Technische beschrijving

Totale lengte	84 mm
Opspannschacht-Ø	10 mm
Tasterkop-Ø	10 mm

Producttype

Taster

---

**Accessoires**

Reserveveer voor kantentaster Ø×totale lengte 4,6X40 mm

359010 4,6X40

Reserveveer voor kantentaster Ø×totale lengte 2,6X25 mm

359010 2,6X25