

Mahr**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420410 50-75
GTIN	4059192003661
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetbereik	50 - 75 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommel-Ø	17,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	5 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------