

Kantentaster, Tasterkop-Ø: 10/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een **uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm** mogelijk.

Alle delen geheel gehard en geslepen. Met getrapte tasterkop 10 en 4 mm Ø.

Uitvoering promotietekst:

Uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.

Toerental van spindel ca. 600 1/min.

Toepassing promotietekst:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of zijden. Toerental van spindel ca. 600 1/min.

Technische beschrijving

Opspannschacht-Ø	10 mm
Tasterkop-Ø	10 mm
Totale lengte	90 mm

Producttype

Taster

Accessoires

Reserveveer voor kantentaster Ø×totale lengte 2,6X25 mm

359010 2,6X25

Reserveveer voor kantentaster Ø×totale lengte 4,6X40 mm

359010 4,6X40