

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) los, Type: 181663****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375305 181663
GTIN	4020772080570
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

Standaarduitvoering, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Levering:

Per stuk, zonder moer en schijf.

Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Technische beschrijving

Steenbreedte e	28 mm
Hoogte k	10 mm
Draadlengte b	45 mm
smalle steenbreedte a	17,7 mm
Nominale T-groefmaat	18 mm
Schroefdraad G	M16
Lengte L	63 mm
Type	787

Producttype

Groefbout