

**Beugelschroefmaat schaalverdeling in 100sten, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel; vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

**Levering:**

Vanaf maat 25 – 50, inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 25 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meettrommel-Ø	30 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

---

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber  
Maximaal meetbereik 25 mm

022000 25