

Mahr**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 100-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meettrommel-Ø	17,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meetbereik	100 - 125 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	6 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------