

Garant**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetbereik	125 - 150 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettrommel-Ø	19 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aantal instelkalibers	1
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863

Gevoeligheidsratel	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200