

**Beugelschroefmaat schaalverdeling in 100sten, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel; vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

**Levering:**

Vanaf maat 25 – 50, inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meettrommel-Ø	30 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	25 - 50 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

---

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

---

## Accessoires

Instelkaliber totale lengte 25 mm

421100 25