

## 2D-Kantentaster met signaallampje, Opspannschacht-Ø: 16mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 359070 16     |
| GTIN          | 4045197383105 |
| Artikelklasse | 38D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verend gelagerde tasterkogel beschermt het apparaat tegen beschadiging als te sterk wordt aangezet.

Belaste onderdelen gehard en geslepen.

Tastnauwkeurigheid  $\pm 0,01$  mm.

#### Functie:

Bij **contact van tasterkogel** en **metalen werkstuk** laten batterijen het lampje branden = herkennen van het referentiepunt.

#### Toepassing:

- **Uitlijnen van werkstukreferentievlakken of -zijden.**
- **Bepalen van boringsmiddelpunten, centrisch t.o.v. de werkspindel.**

#### Levering:

Inclusief speciale batterij nr. 081560 A23.

### Technische beschrijving

|               |       |
|---------------|-------|
| Tasterkogel-Ø | 10 mm |
| Totale lengte | 94 mm |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Opspannschacht-Ø                          | 16 mm           |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1               |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 13ZL     |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding |
| Producttype                               | Taster          |

---

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype A23 | 081560 A23 |
|---|------------|