

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat, Meetbereik: 150-175mm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 420500 150-175 |
| GTIN          | 4946368214993  |
| Artikelklasse | 44A            |

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Vanaf maat 100–125, gelakte gegoten beugel.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Aflezing             | 0,01 mm      |
| Uitvoering meetvlak  | HM-uitgerust |
| Spindel-Ø            | 6,35 mm      |
| Meettrommel-Ø        | 18 mm        |
| Meettrommelindeling  | 1/50 mm      |
| Spoed van de spindel | 1/50 mm      |
| Meetbereik           | 150 - 175 mm |
| Kalibratie           | B2           |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Maximale afwijking | 4 µm              |
| Norm               | DIN 863           |
| Meettechniek       | analoog           |
| Verpakking         | stevige box       |
| Producttype        | Beugelschroefmaat |

### Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber<br>maximaal meetbereik 200 mm | 022050 200 |
| KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber<br>maximaal meetbereik 200 mm       | 022040 200 |