

**T-groefbout (10.9. / 8.8.) los, Type: 1816160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375305 1816160
GTIN	4020772080594
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

**Standaarduitvoering**, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Levering:**

**Per stuk**, zonder moer en schijf.

**Accessoires:**

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

**Opmerking:**

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Nominale T-groefmaat: 18 mm

Schroefdraad G: M16

Lengte L: 160 mm

Draadlengte b: 100 mm

smalle steenbreedte a: 17,7 mm

Steenbreedte e: 28 mm

**Technische beschrijving**

smalle steenbreedte a	17,7 mm
Draadlengte b	100 mm
Nominale T-groefmaat	18 mm
Steenbreedte e	28 mm

Hoogte k	10 mm
Schroefdraad G	M16
Lengte L	160 mm
Type	787
Producttype	Groefbout