



T-groefbout (10.9. / 8.8.) los, Type: 1614250



Bestelgegevens

Bestelnummer	375305 1614250
GTIN	4020772080525
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.

Standaarduitvoering, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 – M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Levering:

Per stuk, zonder moer en schijf.

Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

Opmerking:

· **Leesvoorbeeld – grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.**

Nominale T-groefmaat: 16 mm

Schroefdraad G: M14

Lengte L: 250 mm

Draadlengte b: 120 mm

smalle steenbreedte a: 15,7 mm

Steenbreedte e: 25 mm

Technische beschrijving

Steenbreedte e	25 mm
Hoogte k	9 mm
Nominale T-groefmaat	16 mm
Draadlengte b	120 mm

smalle steenbreedte a	15,7 mm
Schroefdraad G	M14
Lengte L	250 mm
Type	787
Producttype	Groefbout