


**Grote beugelschroefmaat schaalverdeling in 100sten, Meetbereik: 25-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geharde, geslepen meetspindel. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Vastzetting met klemhendel. Grote meettrommel met schaalverdeling in 100sten en gevoeligheidsratel. Meetbeugel in lichtgewicht uitvoering, hamerslaggelakt.

**Technische beschrijving**

Aflezing	0,01 mm
Aantal instelkalibers	5
Spindel-Ø	8 mm
Aantal meetinserts	5
Meettrommel-Ø	25 mm
Meetweg spindel	25 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Meetbereik	25 - 150 mm
Kalibratie	S3
Norm	DIN 863

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 25-150 mm	020450 25-150
---	---------------

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------