

Hartig

Grote precisie-beugelschroefmaat met eindmaatverlengstuk, Meetbereik: 200-300mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele lichtmetalen beugel, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863. Door het opschroefbare, gelepte en HM-uitgeruste eindmaatverlengstuk wordt het meetbereik verdubbeld. Binnenschaaalhuls met schalen voor beide meetbereiken.

Voordeel:

Zeer groot meetbereik. Na wisselen van het eindmaatverlengstuk is de schroefmaat direct gebruiksklaar. Geen extra instelkaliber nodig. Direct aflezen van 1/100 mm op de grote schaaltrommel.

Levering:

Micrometer met 1 eindmaatverlengstuk. Zonder instelkaliber.

Opmerking:

Uitvoeringen tot meetbereik 2000 mm op aanvraag leverbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Gewicht	3,8 kg
Meettrommel-Ø	24 mm
Spindel-Ø	10 mm

Meetbereik	200 - 300 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Meetweg spindel	50 mm
Kalibratie	S3
Maximale afwijking	6 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 200-300 mm	020450 200-300
--	----------------