




Grote beugelschroefmaat schaalverdeling in 100sten, Meetbereik: 100-200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde, geslepen meetspindel. Ultrafijn geleppte, HM-uitgeruste meetvlakken. Vastzetting met klemhendel. Grote meettrommel met schaalverdeling in 100sten en gevoeligheidsratel. Meetbeugel in lichtgewicht uitvoering, hamerslaggelakt.

Technische beschrijving

Meetweg spindel	25 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Meetbereik	100 - 200 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meettrommel-Ø	25 mm
Aantal instelkalibers	4
Aantal meetinserts	4
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	S3

Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------