

**Spiraalboren HSS nr. 114020 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115032 1-10
GTIN	4045197024183
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.

Afmetingen volgens DIN 338.

Robuuste spiraalboor met versterkte kern en geringe dwarsnijkant voor licht aanboren en precies centreren van de geplande boring. **Precisie-rolgewalste spaanruimtes.**

Technische beschrijving

Aantal boren	19
Boorbereik	1 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 10 mm	114020 10

Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiraalboor HSSprecisie-rolgewalst N Ø DC h8 3 mm	114020 3