

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaatset IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Beugelschroefmaten nr. 421525.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief instelkalibers en opbergbox.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 100 mm
Aantal instelkalibers	3
Aantal schroefmaten	4
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting

Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020440 0-100

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357