

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat IP65, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 421515 25-50  |
| GTIN          | 4946368672915 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering.  
HM-uitgeruste meetvlakken.

**Schokbestendige uitvoering.**

Meetspindel gehard en gepolijst.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

**Accessoires:**

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Meetbereik           | 25 - 50 mm |
| Spoed van de spindel | 0,5 mm     |
| Spindel-Ø            | 6,35 mm    |
| Maximale afwijking   | 2 µm       |
| Aflezing             | 0,001 mm   |
| Kalibratie           | B2         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kalibratie                                | B1                |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357        |
| IP-klasse                                 | IP 65             |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding   |
| Norm                                      | Fabrieksnorm      |
| Meettechniek                              | Digitaal          |
| Verpakking                                | stevige box       |
| Producttype                               | Beugelschroefmaat |

### Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm | 022050 100 |
| KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm       | 022040 100 |

### Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357 |
| Instelkaliber totale lengte 25 mm             | 421100 25  |