

Garant**Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette, ongecoat, Type: 6-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Profielgeslepen: Spiraalboor met hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt.

Vanaf \varnothing 2,4 mm stoomontlaten.

Met aanslijping vorm C vanaf grootte 4 mm.

Opmerking:

Maat 16 – 20: boor met schacht- \varnothing 16 mm.

Technische beschrijving

Boren steeds oplopend	0,1 mm
Boorbereik	6 - 10 mm
Aantal boren	41
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,6	114150 6,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,3	114150 9,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,2	114150 9,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9	114150 9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6	114150 6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,4	114150 7,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,2	114150 6,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7	114150 7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10	114150 10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,1	114150 9,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,4	114150 6,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,9	114150 8,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,6	114150 8,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,3	114150 7,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,8	114150 9,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,8	114150 8,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,4	114150 9,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,3	114150 6,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,2	114150 8,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,8	114150 7,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,9	114150 7,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,7	114150 9,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,7	114150 7,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,6	114150 7,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,7	114150 6,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,9	114150 9,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,5	114150 9,5

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,6	114150 9,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,7	114150 8,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,3	114150 8,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,1	114150 6,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,4	114150 8,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,1	114150 7,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,2	114150 7,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,1	114150 8,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,5	114150 6,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,5	114150 7,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8	114150 8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,9	114150 6,9
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 6-10	115470 6-10